


DATASHEET



Thiết bị 920DX mới có độ phân giải cao có kích thước khoang soi 640mm x 430mm với hệ thống sàng lọc điểm kiểm tra kép cung cấp khả năng cảnh báo phát hiện mối đe dọa tuyệt vời.

CÔNG NGHỆ PHÂN GIẢI TỐT NHẤT

PHÁT HIỆN CHẤT NỔ VÀ MA TÚY

CẢI THIẾN HÌNH ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI THẤP

MA TRẬN, KẾT NỐI MẠNG & KIỂM SOÁT TỪ XA

UK
DfT
APPROVED

EC
300/2008
AVIATION COMPLIANT

HÌNH ẢNH VỚI QUANG PHỔ 4 MÀU

920DX có thể hiển thị hình ảnh cho người vận hành có thể tùy chọn 4 màu cổ điển và tùy chọn mới với quang phổ 4 màu (SP4) cung cấp hình ảnh vượt trội, cho phép giám sát an ninh được cải thiện bằng cách xác định nhanh chóng và chính xác các mối đe dọa và tăng sự lưu thông.

PHÁT HIỆN CÁC CHẤT MA TÚY VÀ CHẤT NỔ


Target và NARC Scan được thiết kế để phát hiện một loạt chất nổ và chất ma túy tương ứng trong thời gian thực trong quá trình quét bằng cách đánh dấu mối đe dọa lên hình ảnh trên máy X-Ray. Các thuật toán phát hiện của Rapiscan® Systems dựa trên các kỹ thuật phân tích vật liệu được phê duyệt theo quy định.

CHẾ ĐỘ DUAL Z_{EFF}

Tính năng này hỗ trợ người vận hành trong việc các định nhanh chóng các vật liệu hữu cơ, trong chế độ RANGE MODE làm nổi bật khu vực khi người vận hành lựa chọn giá trị của Z-effective là 7,8 hoặc 9 hay ở chế độ Interactive Mode khi người vận hành tùy chọn để hiển thị số Z-effective của một điểm ảnh được chọn

TUÂN THỦ HÀNG KHÔNG CHÂU ÂU

Hiệu suất 920DX tuân thủ đầy đủ các quy định bắt buộc (EC) Implementing Regulation 1998/2015 cập nhật 815/2017, EC Implementing Decision 8005/2015 cập nhật 3030/2017 về bảo mật hàng không trong Liên minh châu Âu



Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt

VP: No 42, KBTLK Premier,
Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu,
P. Dịch Vọng Hậu,
Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hotline: 0903.452.482
Tel: (8424) 62813674
Fax: (8424) 62813694
Email: sales@hanviet.com.vn
Website: www.hanviet.com.vn



THÔNG SỐ VẬT LÝ

KÍCH THƯỚC	D	2,316 mm (91.2 in)
	R	1,503 mm (59.2 in)
	C	1,390 mm (54.7 in)
KÍCH THƯỚC KHOANG SOI	R	640 mm (25.2 in)
	C	430 mm (16.9 in)
CHIỀU DÀI BĂNG TẢI		813 mm (32 in.)
TRỌNG LƯỢNG (NET)		897 Kg (1978 lbs)

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG SUẤT

NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN	-20°C to 50°C
NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG	0°C to 40°C
ĐỘ ẨM HOẠT ĐỘNG	5 đến 95% không ngưng tụ
NGUỒN HỆ THỐNG	100/110/120/200/208 /220/230/240 VAC ±10%

PERFORMANCE

TỐC ĐỘ BĂNG TẢI ¹	0.22 m/sec (43.3 ft/min)
TẢI TRỌNG BĂNG TẢI ¹	165 Kg (364 lbs)
ĐÀM XUYỀN THÉP	41 mm tối đa, 40 mm tiêu chuẩn
ĐỘ PHÂN GIẢI DÂY	41 AWG tối đa, 40 AWG tiêu chuẩn
ĐỘ PHÂN GIẢI KHÔNG GIAN	0.8mm chiều Dọc, 0.8mm chiều Ngang

NGUỒN PHÁT TIA X-RAY

DÒNG ĐIỆN	160KV
HƯỚNG PHÁT TIA	Từ dọc từ dưới lên và theo chiều ngang

CÁC TÍNH NĂNG VÀ LỰA CHỌN THÊM

- Các mối đe dọa về chất nổ, ma túy và cảnh báo mật độ quang phổ
- 17 Chức năng xử lý hình ảnh
- Tăng cường mật độ hình ảnh SINERGY
- CHẾ ĐỘ Dual Z-effective, CrystalClear™
- Tự động, tăng cường hình ảnh lưu trữ
- Được E.U. phê duyệt hình ảnh cảnh báo
- Giám sát màn hình từ xa
- Xem lại hình ảnh lưu trữ từ xa
- Mạng lưới cảnh báo đa hệ thống
- Tùy chọn 13 ngôn ngữ
- Hệ điều hành sử dụng 64-bit

ScanS™

64-bit Operating System

info@rapiscansystems.com

www.rapiscansystems.com



Rapiscan® systems

An OSI Systems Company

1. Giá trị gần đúng 2. Thông số được xác định khi đo bằng bộ kiểm tra hình ảnh của Rapiscan®

Rapiscan® Systems is ISO 9001:2015 Certified

Các sản phẩm X-RAY của Rapiscan® Systems tuân thủ tất cả các yêu cầu tương đương của cơ quan quản lý quốc tế FDA Hoa Kỳ và có trong tiêu chuẩn thực hiện an toàn bức xạ của thiết bị phát tia [21 CFR 1020.40] và tiêu chuẩn hiệu suất chung [21 CFR Phần 1010] như cũng như tiêu chuẩn IEC 61010-2-091. Hệ thống kiểm tra hành lý và bưu kiện của Rapiscan® rõ ràng phóng xạ thấp hơn giới hạn quy định bắt buộc với ít hơn 1µSv/giờ ở 10cm từ tất cả các bề mặt của thiết bị phát tia X

Với sự phát triển liên tục của các sản phẩm của chúng tôi, Rapiscan® Systems có quyền sửa đổi các thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước. Hình ảnh sản phẩm là để tham khảo chung. Xin lưu ý rằng do luật pháp và quy định của Hoa Kỳ, không phải tất cả các sản phẩm Rapiscan® đều có sẵn để bán ở tất cả các quốc gia mà không hạn chế. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Rapiscan® Systems để biết thêm thông tin.

DSBP-0006-920DX-184705